

Reflex Storatherm Aqua Compact AC 60/E-W_B, wandhängender Speicher mit Blechmantel, weiss, 10 bar

reflex

Thinking solutions.

Artikelnummer: 7760210



Merkmale

Typ	AC 60/E-W_B
Farbe	weiss
Nenninhalt	71 l
Max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	10 bar
Elektr. Nennleistung	3,00 kW
Warmhalteverluste	38 W
Anschluss elektrisch	230V/50Hz, 400V/50Hz
Anschluss Trinkwasser	R 3/4"
Anschluss Kalt-/Warmwasser	R 3/4"
Anschluss Vor-/Rücklauf	R 3/4"
Energieeffizienzklasse	B
Dämmtyp	Blechmantel
Dämmstärke	30 mm
Durchmesser	398 mm
Höhe	700 mm
Breite	461 mm
Tiefe	461 mm
Gewicht	51,00 kg

Beschreibung

Reflex Storatherm Aqua Compact Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in wandhängender Ausführung wahlweise mit einem innenliegenden Wärmetauscher, Elektroheizung oder die Kombination aus beidem.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835-3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten rECOflex® Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzkategorie C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.

